

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12x20G, Korkeus / oven korkeus: 700/525mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927420 700/525
GTIN	4062406264956
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovi antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Hyötyleveys	350 mm

Leveys	400 mm
Oven hyötykorkeus	525 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	75 mm
Ovien lkm	1
Korkeus	700 mm
Paino	20 kg
Oven pysäytin	Oikea
Leveys G	12
Syvyys G	20
Syvyys	650 mm
Oven korkeus	525 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasyliinterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21