

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys / laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900/2**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75

Oven korkeus mm: 625

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Hyötykorkeus laatikoita varten	150 mm
--------------------------------	--------

Oven hyötykorkeus	625 mm
Vetolaatikon hyötysyvyys G	20
Oven korkeus	625 mm
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Syvyys	650 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Leveys	600 mm
Laatikoiden lukumäärä	2
Ovien lkm	1
Paino	52 kg
Vetolaatikon hyötysyvyys	500 mm
Oven pysäytin	Vasen
Korkeus	900 mm
Hyötyleveys	550 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12

914226 KO12

Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 900/625 mm	927727 900/625
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10