

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 16G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12x20G, Korkeus / oven korkeus: 600/425mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 927420 600/425 |
| GTIN | 4062406264949 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovi antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------|--------|
| Hyötyleveys | 350 mm |
| Oven korkeus | 425 mm |

| | |
|---|--|
| Korkeus | 600 mm |
| Paino | 20 kg |
| Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä | 1 |
| Leveys G | 12 |
| Oven hyötykorkeus | 425 mm |
| Ovien lkm | 1 |
| Syvyys G | 20 |
| Leveys | 400 mm |
| Syvyys | 650 mm |
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 75 mm |
| Oven pysäytin | Oikea |
| Malli | omaa varustelua varten |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 12x20G |
| Tuotetyyppi | Työpenkin runko |

Tarvikkeet

| | |
|--|-------------|
| Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12 | 927094 12 |
| Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12 | 914226 KO12 |
| Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1 | 927515 1 |
| Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21 | 914227 KO21 |