

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12x20G, Korkeus / oven korkeus: 600/425mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927422 600/425
GTIN	4062406264963
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Ovien lkm	1

Oven korkeus	425 mm
Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Oven hyötykorkeus	425 mm
Leveys G	12
Oven pysäytin	Vasen
Korkeus	600 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	75 mm
Paino	20 kg
Syvyys	650 mm
Hyötyleveys	350 mm
Leveys	400 mm
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12