

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 16G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 12x20G, Korkeus / oven korkeus: 700/525mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927422 700/525
GTIN	4062406264970
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 16G, varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Syvyys G	20
Oven korkeus	525 mm

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä	1
Korkeus	700 mm
Leveys	400 mm
Hyötyleveys	350 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	75 mm
Oven hyötykorkeus	525 mm
Syvyys	650 mm
Leveys G	12
Ovien lkm	1
Paino	20 kg
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	12x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927515 1
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12