

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys / laatikot, 20×20G, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 900/3**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Laatikoiden etukorkeus mm: 75, 75, 100

Oven korkeus mm: 525

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Oven hyötykorkeus	525 mm
-------------------	--------

Korkeus	900 mm
Vetolaatikoiden hyötyala G	Kiinnityspidin
Oven pysäytin	Vasen
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Vetolaatikon etukorkeus	100 mm
Vetolaatikon etukorkeus	75 mm
Paino	61 kg
Oven korkeus	525 mm
Leveys	600 mm
Ovien lkm	1
Vetolaatikon hyötyleveys G	20
Laatikoiden lukumäärä	3
Vetolaatikon hyötyleveys	500 mm
Hyötyleveys	550 mm
Syvyys	650 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys	500 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	250 mm
Vetolaatikon hyötösyvyys G	20
Vetolaatikon/ulosvetotason kantavuus	75 kg
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Laatikko laatikoiden etukorkeus 100 mm	927800 100
Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla Korkeus / oven korkeus 900/525 mm	927727 900/525
Lukkosuojus, GridLine Tyyppi KO21	914227 KO21
Vedinten päätysuojat20 osaa Tyyppi 10	951025 10