

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys, Korkeus / laatikoiden lukumäärä: 800**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927617 800
GTIN	4062406265052
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Laatikostorungossa tukeva teräsrakenne. **100 % kokonaan ulosvedettävät vetolaatikat**, kantavuus 75 kg. **Alumiininen listavedin**, jossa vaihdettavat ja pyyhittävät etiketit. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Sijoitus:

Oven korkeus mm: 700

Korkeussäädettävien lokeroalustojen lukumäärä: 1

Pintakäsittely:

Runko ja laatikkorunko vaaleanharmaa RAL 7035, laatikoiden etureuna antrasiitinharmaa RAL 7016, **jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.**

Huomautus:

Koot 600 ja 700 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Syvyys	650 mm
Oven korkeus	700 mm

Hyötykorkeus	700 mm
Paino	31 kg
Oven hyötykorkeus	700 mm
Hyötyleveys	550 mm
Laatikoiden lukumäärä	0
Ovien lkm	1
Korkeus	800 mm
Leveys	600 mm
Oven pysäytin	Vasen
Vetolaatikon ulosveto (osittain/kokonaan ulosvedettävä)	100 %
Oven avautumiskulma	180 astetta
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
-----------------------------------	-------------