

## Garant

### Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8 × kokonaispituus L: 12,5X295mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	116245 12,5X295
GTIN	4062406264642
Tuoteluokka	11B

#### Kuvaus

##### Malli:

Terän tarkka hionta.

Höyryoksidoitu tehopora erittäin syvien reikien poraukseen. **Lastut on ehdottomasti tyhjennettävä usein.**

##### Suositus:

##### Suurin poraussyvyys:

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

##### Huomautus:

Sopiva NC-keskiöpóra nro 112103, 112110 ja 112160, **120° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

#### Tekninen kuvaus

Terien lkm Z	2
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
suositeltu suurin poraussyvyys $L_2$	186,3 mm
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,
Kärkikulma	118 astetta
Nimellis-Ø $D_c$	12,5 mm
varren Ø $D_s$	12,5 mm
Kokonaispituus L	295 mm
Lastu-urien pituus $L_c$	205 mm
Standardi	DIN 1869

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	38 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	32 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	21 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	P
GG(G)	soveltuu	18 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		