

**Garant****Erikoispitkä kierukkapora HSS N, pinnoittamaton, Ø DC h8 × kokonaispituus L: 13X375mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	116245 13X375
GTIN	4062406264680
Tuoteluokka	11B

**Kuvaus****Malli:**

Terän tarkka hionta.

Höyryoksidoitu tehopora erittäin syvien reikien poraukseen. **Lastut on ehdottomasti tyhjennettävä usein.**

**Suositus:****Suurin poraussyvyys:**

$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$ .

**Huomautus:**

Sopiva NC-keskiöpora nro 112103, 112110 ja 112160, **120° kärkikulma** lisää prosessivarmuutta

**Tekninen kuvaus**

varren Ø D <sub>s</sub>	13 mm
Toleranssi, nimellis-Ø	h8
Nimellis-Ø D <sub>c</sub>	13 mm
Kärkikulma	118 astetta
Lastu-urien pituus L <sub>c</sub>	260 mm
Kokonaispituus L	375 mm
suositeltu suurin poraussyvyys L <sub>2</sub>	240,5 mm
Terien lkm Z	2
Standardi	DIN 1869
Syöttö f teräksessä < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,1 mm/kierr,

Varsi	Lieriövarsi.
Pinnoitus	pinnoittamaton
Lastuava aine	HSS
tyyppi	N
Nousukulma	38 astetta
Sisäjähdytys	ei
Värirengas	ilman
Tuotetyyppi	Kierukkapora

### Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V <sub>c</sub>	ISO-koodi
Alumiinimuovit	sopii rajoituksin	50 m/min	N
Alumiini (lyhytlastuinen)	sopii rajoituksin	32 m/min	N
Teräs < 500 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	28 m/min	P
Teräs < 750 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	21 m/min	P
Teräs < 900 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	18 m/min	P
Teräs < 1100 N/mm <sup>2</sup>	soveltuu	5 m/min	P
GG(G)	soveltuu	18 m/min	K
Öljy	soveltuu		
märkä enintään	soveltuu		