

SWISS TOOLS

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/11**Tilastiedot**

Tilausnumero	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

Sisäsvorauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsvorauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	27 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDQCR
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kokonaispituus L	40 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min}	50 mm
Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähditys	kyllä
Tuotetyppi	Teräpää