

SWISS TOOLS

**Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/14****Tilastiedot**

Tilausnumero	264826 ST/14
GTIN	2050002059245
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

**Huomautus:**

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäsorvauspitimen varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

**Tekninen kuvaus**

Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Terän koko	11 mm

Kokonaispituus L	40 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää