

SWISS TOOLS

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/13**Tilastiedot**

Tilausnumero	264826 ST/13
GTIN	2050002059238
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCR
Kokonaispituus L	35 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{\min}	40 mm
Terän koko	11 mm
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää