

SWISS TOOLS

Teräpä, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/15**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/15
GTIN	2050002059252
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

Huomautus:

Kaikkien vaihdettavien leikkauspäiden ja kaikkien sisäSORVAUSPITIMEN varsien yhdistäminen samaan järjestelmään (GL, QC, DM) on mahdollista.

Tekninen kuvaus

Keskisiirto L ₃	17 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVQBR
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	32 mm
Terän koko	11 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..

Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää