

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/14**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/14
GTIN	2050002059382
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Varaosa:

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	40 mm
Terän koko	11 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Keskisiirto L ₃	27 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCL
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali

Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää