

SWISS TOOLS

**Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/15****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/15
GTIN	2050002059399
Tuoteluokka	29D

**Kuvas****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	VB.. 1103..
Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
Terän koko	11 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVQBL
Kokonaispituus L	35 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm

Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähditys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää