

**Garant****Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän  
koko: ST/16****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/16
GTIN	2050002059269
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii :**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 32 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SVQBR

Sopiva kääntöterä: VB.. 1604..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D<sub>min</sub>: 40 mm

Keskisiirto L<sub>3</sub>: 22 mm

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	320626 S05/07
Keskisiirto L <sub>3</sub>	22 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	40 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVQBR

Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Kokonaispituus L	35 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Terän koko	16 mm
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

---

## Tarvikkeet

Torx-ruuvi nro 2 Tyyppi 2	320626 2
---------------------------	----------