

SWISS TOOLS

**Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/17****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/17
GTIN	2050002059412
Tuoteluokka	29D

**Kuvas****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

**Tekninen kuvaus**

Kääntöterän ruuvi	320626 S05/07
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Keskisiirto L <sub>3</sub>	27 mm
Terän koko	16 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVQBL
Kokonaispituus L	40 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	50 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Asetuskulma	107,5 astetta

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää