

Garant**Vaihdeettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/17****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/17
GTIN	2050002059276
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii :**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 40 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: SVQBR

Sopiva kääntöterä: VB.. 1604..

Asetuskulma: 107,5 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 50 mm

Keskisiirto L_3 : 27 mm

Tekninen kuvaus

Kääntöterän ruuvi	320626 S05/07
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	50 mm
Terän koko	16 mm
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVQBR
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Keskisiirto L ₃	27 mm
Kokonaispituus L	40 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Asetuskulma	107,5 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Torx-ruuvi nro 2 Tyyppi 2	320626 2
---------------------------	----------