

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/16**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/16
GTIN	2050002059405
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SVQBL
Kokonaispituus L	35 mm
Sopiva kääntöterä	VB.. 1604..
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Kääntöterän ruuvi	320626 S05/07
Terän koko	16 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Asetuskulma	107,5 astetta

Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää