

SWISS TOOLS

**Teräpä, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/12****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Tuoteluokka	29D

**Kuvaus****Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvi saatavana tilauksesta.

**Tekninen kuvaus**

Katkaisu-/erotuskohta	25 mm
Keskisiirto L <sub>3</sub>	17 mm
Terän koko	11 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	SDUCL
Alkureiän vähimmäis-Ø D <sub>min</sub>	32 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Sopiva kääntöterä	DC.. 11T3..

Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjäähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää