

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, oikea kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20x20G, Korkeus / oven korkeus: 700/525mm**Tilaustiedot**

Tilausnumero	927725 700/525
GTIN	4062406266127
Tuoteluokka	9GG

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi avautuu oikealle.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

Paino	26 kg
Oven hyötykorkeus	525 mm
Leveys	600 mm
Korkeus	700 mm

Syvyys	650 mm
Hyötykorkeus laatikoita varten	75 mm
Hyötyleveys	550 mm
Oven pysäytin	Oikea
Malli	omaa varustelua varten
Materiaalin paksuus	1 mm
Oven avautumiskulma	180 astetta
Korkeudensäätö portaittain	25 mm
Nastasynterilukko	modulaarinen lisäkappale
Värivalikoima	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tuotenimen määrite	20x20G
Tuotetyyppi	Työpenkin runko

Tarvikkeet

Laatikko laatikoiden etukorkeus 50 mm	927800 50
Hyllytaso voidaan vetää ulos Tyyppi 1	927810 1
Kiinteä hyllytaso, sinkitty Tyyppi 1	927815 1
Laatikko laatikoiden etukorkeus 75 mm	927800 75
Vetolaatikon yksittäinen turvalukitus Vetolaatikon hyötyleveys G 20	951020 20
Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12	914226 KO12
Työkalupenkkin hyllyjen ripustuskoukut Tyyppi 12	927094 12