

Garant GRIDLINE

Laatikostorunko 24G ovella, vasen kiinnitys, varustetaan itse vetolaatikoilla, 20x20G, Korkeus / oven korkeus: 600/425mm**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|----------------|
| Tilausnumero | 927727 600/425 |
| GTIN | 4062406266134 |
| Tuoteluokka | 9GG |

Kuvaus**Malli:**

Ovellinen runko 24G varustetaan itse vetolaatikoilla, tukeva teräsrakenne. Keskuslukitus nastasynterilukolla.

Ovi, vasen kiinnitys.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, ovet antrasiitinharmaat RAL 7016, **jauhemaalattu.**

Huomautus:

Kun runko varustetaan laatikoilla, on varmistettava, että laatikoiden etukorkeuksien summaksi tulee rungon hyötykorkeus.

Koot 600/425 ja 700/525 soveltuvat vain Ready-to-go-työpenkeille.

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|--------|
| Syvyys | 650 mm |
| Paino | 26 kg |
| Leveys | 600 mm |
| Oven hyötykorkeus | 425 mm |

| | |
|--------------------------------|---|
| Hyötykorkeus laatikoita varten | 75 mm |
| Korkeus | 600 mm |
| Hyötyleveys | 550 mm |
| Malli | omaa varustelua varten |
| Materiaalin paksuus | 1 mm |
| Oven avautumiskulma | 180 astetta |
| Korkeudensäätö portaittain | 25 mm |
| Nastasynterilukko | modulaarinen lisäkappale |
| Värivalikoima | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tuotenimen määrite | 20x20G |
| Tuotetyyppi | Työpenkin runko |

Tarvikkeet

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Työntökahva, GridLine Tyyppi KO12 | 914226 KO12 |
|-----------------------------------|-------------|