



Pesupallo, Pallon Ø / tyyppi: 60H



Tilaustiedot

Tilausnumero	358971 60H
GTIN	4020772017583
Tuoteluokka	38L

Kuvaus

Malli:

Sopii kiristysholkki-istukalle tai Weldon-istukalle (kiinnitys-Ø 16 mm). Asennus CNC-koneiden karaan. Automaattista puhdistusta varten. Vaakasuuntainen malli.

Etu:

- Koneen sisätilan huolellinen puhdistus.
- Puhdistukseen kuluvan ajan lyhentyminen.
- Työskentelyalue 360°.

Toiminto:

Kuulan pyörimisellä ja karan liikkeellä saavutetaan CNC-koneen sisätilan optimaalinen puhdistus. Puhdistusaineena toimii karan kautta syötetty lastuamisneste.

Tekninen kuvaus

Paine	5 - 120 bar
Kierrosluku	100 min ⁻¹
Varren Ø	16 mm
Malli	vaaka

Pituus L	120 mm
Liitöntöjen lukumäärä	15 kpl
Tuotetyyppi	Pesupallo