

**Pesupallo, Pallon Ø / tyyppi: 60V****Tilaustiedot**

Tilausnumero	358971 60V
GTIN	4020772017590
Tuoteluokka	38L

Kuvaus**Malli:**

Sopii kiristysholkki-istukalle tai Weldon-istukalle (kiinnitys-Ø 16 mm). Asennus CNC-koneiden karaan. Automaattista puhdistusta varten. Pystysuuntainen malli.

Etu:

- **Koneen sisätilan huolellinen puhdistus.**
- **Puhdistukseen kuluvan ajan lyhentyminen.**
- **Työskentelyalue 360°.**

Toiminto:

Kuulan pyörimisellä ja karan liikkeellä saavutetaan CNC-koneen sisätilan optimaalinen puhdistus. Puhdistusaineena toimii karan kautta syötetty lastuamisneste.

Tekninen kuvaus

Kierrosluku	100 min ⁻¹
Malli	pysty
Pituus L	110 mm
Varren Ø	16 mm
Liitântöjen lukumäärä	14 kpl
Paine	5 - 120 bar

Tuotetyyppi

Pesupallo