

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
25/2mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213002 25/2
GTIN	4062406266431
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Ulkoneman pituus L_1	70 mm
Sarja	Power Q
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Terän Ø D_c	25 mm
Ø D_3	15 mm
Varren Ø D_s h6	25 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,74 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	12,55 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	2
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP