

Garant
**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
25/2mm**

Tilaustiedot

Tilausnumero	213004 25/2
GTIN	4062406266646
Tuoteluokka	210

Kuvaus
Malli:

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Terien lkm Z	2
Ø D ₂	21 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	48 mm
Porrastuspituus L kun a_{max}	12,55 mm
Terän Ø D _c	25 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Kiinnityskierre M	M12
Sarja	Power Q
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Porrastuskulma α_{\max}	2,74 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	36 mm
Sisäjähdytys	kyllä
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7