

## Garant

### GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z: 42/4mm



#### Tilaustiedot

Tilausnumero	213004 42/4
GTIN	4062406266691
Tuoteluokka	210

#### Kuvaus

##### Malli:

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

##### Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

##### Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

#### Tekninen kuvaus

Kokonaispituus $L_{ges}$	47 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{min}$	74 mm
Terän Ø $D_c$	42 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø $D_{max}$	82 mm
Ø $D_2$	29 mm
Ø $D_3$	32 mm
Porrastuskulma $\alpha_{max}$	1,16 astetta

Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,2 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	4
Porrastuspituus L kun $\alpha_{max}$	29,55 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kiinnityskierre M	M16
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7