

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:  
100/8mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213014 100/8
GTIN	4062406266899
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XOMU146715
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	0,57 astetta
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	63 mm
Sarja	Power Q
KiinnitysreiänØ	32 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	198 mm
Terän $\varnothing D_c$	100 mm
$\varnothing D_3$	84 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2 mm
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	81,07 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	184 mm
Terien lkm Z	8
Asetuskulma $\kappa$	16 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 8	219799 8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 20IP	674252 20IP