

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:  
80/6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213014 80/6
GTIN	4062406266882
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Ø D <sub>3</sub>	64 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU146715
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	2 mm
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,75 astetta
KiinnitysreiänØ	32 mm

Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	61,07 mm
Sarja	Power Q
Kokonaispituus $L_{\text{ges}}$	50 mm
Asetuskulma $\kappa$	16 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	144 mm
Terien lkm Z	6
Terän $\varnothing D_c$	80 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 8	219799 8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP