

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
30/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213004 30/3
GTIN	4062406266653
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

Pyöröporausjyrsintä $a_p$	1,2 mm
Porrastuspituus L kun $a_{max}$	17,55 mm
Sisäjähdytys	kyllä
$\varnothing D_2$	29 mm
Kokonaispituus $L_{ges}$	47 mm
Terän $\varnothing D_c$	30 mm
$\varnothing D_1 h_6$	17 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	58 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Kiinnityskierre M	M16
Sarja	Power Q
Terien lkm Z	3
$\varnothing D_3$	20 mm
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,96 astetta
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7