

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
30/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213002 30/3
GTIN	4062406266448
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Asetuskulma κ	15 astetta
Porrastuskulma α_{\max}	1,96 astetta
Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	50 mm
Terän Ø D _c	30 mm
Sarja	Power Q
Terien lkm Z	3

Ulkoneman pituus L_1	70 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
$\varnothing D_3$	20 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	58 mm
Kokonaispituus L_{ges}	150 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	17,55 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP