

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:
50/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213006 50/5
GTIN	4062406266745
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä Ø D_{min}	90 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	37,55 mm
Terien lkm Z	5

Asetuskulma κ	15 astetta
Kiinnitysreiän \emptyset	22 mm
Porrastuskulma α_{\max}	0,92 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Sarja	Power Q
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Pyöröporausjyrsintä $\emptyset D_{\max}$	98 mm
$\emptyset D_3$	40 mm
Terän $\emptyset D_c$	50 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP