

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
32/3mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213002 32/3
GTIN	4062406266455
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	62 mm
Terän Ø D _c	32 mm
Kokonaispituus L _{ges}	150 mm
Porrastuspituus L kun α _{max}	19,55 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,76 astetta
Terien lkm Z	3
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	54 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812

Asetuskulma κ	15 astetta
Varren $\varnothing D_s$ h6	32 mm
Ulkoneman pituus L_1	70 mm
Sisjäähdytys	kyllä
$\varnothing D_3$	22 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP