

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, weldonvarsi, Ø D / Terien lkm Z:  
40/4mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 213000 40/4   |
| GTIN         | 4062406266370 |
| Tuoteluokka  | 210           |

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

|  |            |
|--|------------|
| Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub> | 70 mm      |
| Kokonaispituus L <sub>ges</sub>        | 110 mm     |
| Varren Ø D <sub>s</sub> h <sub>6</sub> | 32 mm      |
| Sisäjähdytys                           | kyllä      |
| Asetuskulma κ                          | 15 astetta |
| Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub> | 78 mm      |
| Sarja                                  | Power Q    |
| Sopiva kääntöterä                      | XOMU094812 |

|                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| Porrastuskulma $\alpha_{\max}$        | 1,25 astetta   |
| Terän $\varnothing D_c$               | 40 mm          |
| Pyöröporausjyrsintä $a_p$             | 1,2 mm         |
| Ulkoneman pituus $L_1$                | 50 mm          |
| Terien lkm Z                          | 4              |
| $\varnothing D_3$                     | 30 mm          |
| Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$ | 27,55 mm       |
| varren malli                          | weldonvarsi    |
| Jyrsintäkäyttö                        | Upotusjyrsintä |
| Jyrsintäkäyttö                        | Pyöröjyrsintä  |
| Jyrsintäkäyttö                        | Parrastus      |
| Lastuamisstrategia                    | HPC            |
| Työkalun vaihto                       | PowerCard      |
| Tuotetyyppi                           | Kopiojyrsin    |

## Tarvikkeet

|   |             |
|---|-------------|
| Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,0 Nm      | 211750 5,0  |
| PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profili 15IP | 674252 15IP |
| Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7  | 219799 7    |