

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:
63/6mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213006 63/6
GTIN	4062406266769
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	124 mm
Terien lkm Z	6
Asetuskulma κ	15 astetta
$\varnothing D_3$	53 mm

Porrastuskulma α_{\max}	0,68 astetta
Sarja	Power Q
Porrastuspituus L kun α_{\max}	50,55 mm
Terän $\varnothing D_c$	63 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP