

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:
35/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213004 35/4
GTIN	4062406266677
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjäähdytystä.

Tekninen kuvaus

Kiinnityskierre M	M16
Porrastuskulma α_{max}	1,52 astetta
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Ø D ₃	25 mm
Terän Ø D _c	35 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
Terien lkm Z	4

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Sisäjähdytys	kyllä
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Kokonaispituus L_{ges}	47 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Porrastuspituus L kun α_{\max}	22,55 mm
Sarja	Power Q
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	60 mm
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7