

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:  
63/5mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213014 63/5
GTIN	4062406266868
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

**Huomautus:**

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Kokonaispituus $L_{ges}$	50 mm
Sarja	Power Q
Terän Ø $D_c$	63 mm
Pyöröporausjyrsintä $a_p$	2 mm
Ø $D_3$	47 mm

Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\min}$	110 mm
Terien lkm Z	5
Kiinnitysreiän $\varnothing$	27 mm
Asetuskulma $\kappa$	16 astetta
Sopiva kääntöterä	XOMU146715
Porrastuspituus L kun $\alpha_{\max}$	44,07 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma $\alpha_{\max}$	1,04 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{\max}$	124 mm
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 8	219799 8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP