

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Lieriövarsi, Ø D / Terien lkm Z:
40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213002 40/4
GTIN	4062406266479
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

Huomautus:

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Tekninen kuvaus

Terän Ø D _c	40 mm
Porrastuskulma α _{max}	1,25 astetta
Kokonaispituus L _{ges}	200 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	70 mm
Sarja	Power Q
Sisäjähdytys	kyllä
Varren Ø D _s h ₆	32 mm
Ø D ₃	30 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812

Terien lkm Z	4
Ulkoneman pituus L_1	120 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	1,2 mm
Porrastuspituus L kun α_{max}	27,55 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
Pyöröporausjyrsintä $\varnothing D_{max}$	78 mm
varren malli	Lieriövarsi
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP