

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:  
66/7mm****Tilastiedot**

Tilausnumero	213006 66/7
GTIN	4062406266776
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

**Tekninen kuvaus**

Sopiva kääntöterä	XOMU094812
KiinnitysreiänØ	27 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	130 mm
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,2 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	50 mm

Sisjäähdytys	kyllä
Terien lkm Z	7
Ø D <sub>3</sub>	56 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	66 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	53,55 mm
Asetuskulma κ	15 astetta
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	122 mm
Sarja	Power Q
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	0,64 astetta
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP