

**Garant****GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, Kierteellinen, Ø D / Terien lkm Z:  
40/4mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213004 40/4
GTIN	4062406266684
Tuoteluokka	210

**Kuvaus****Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

**Varaosa:**

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 7 (10IP; 2,8Nm).

**Huomautus:**

Käytä GARANT-momenttiruuvimeisseliä TQ nro **211750 koko 2,8** terän nro **674252 koko 10IP** kanssa.

Kun käytetään jatkeita, on aina käytettävä sisäjähdytystä.

**Tekninen kuvaus**

Kiinnityskierre M	M16
Ø D <sub>3</sub>	30 mm
Kokonaispituus L <sub>ges</sub>	47 mm
Sarja	Power Q
Sisäjähdytys	kyllä
Porrastuskulma α <sub>max</sub>	1,25 astetta
Pyöröporausjyrsintä a <sub>p</sub>	1,2 mm

Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Terien lkm Z	4
Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Terän Ø D <sub>c</sub>	40 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>max</sub>	78 mm
Porrastuspituus L kun α <sub>max</sub>	27,55 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D <sub>min</sub>	70 mm
Sopiva kääntöterä	XOMU094812
varren malli	Kierteellinen
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Pyöröjyrsintä
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

## Tarvikkeet

PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 10IP	674252 10IP
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 2,8 Nm	211750 2,8
Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 7	219799 7