

Garant**GARANT Power Q Double -pikasyöttöjyrsin, reiällä, Ø D / Terien lkm Z:
66/5mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	213014 66/5
GTIN	4062406266875
Tuoteluokka	210

Kuvaus**Malli:**

Työkalujärjestelmä, jossa on **erittäin stabiili kääntöterän kiinnitys prosessivarmaan työskentelyyn. Leikkuuvoimaa pienentävät työkalugeometriat pienentävät huomattavasti pääkaran kuormitusta.**

Varaosa:

Kääntöteräruuvisarja nro 219799 8 (20IP; 5,7Nm).

Huomautus:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 5,7 käytetään terän nro 674252 koko 20IP kanssa.

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	XOMU146715
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{min}	116 mm
Pyöröporausjyrsintä Ø D _{max}	130 mm
Asetuskulma κ	16 astetta
Porrastuspituus L kun α _{max}	47,07 mm

Kiinnitysreiän \varnothing	27 mm
Terien lkm Z	5
$\varnothing D_3$	50 mm
Terän $\varnothing D_c$	66 mm
Pyöröporausjyrsintä a_p	2 mm
Porrastuskulma α_{max}	0,97 astetta
Kokonaispituus L_{ges}	50 mm
Sisäjähdytys	kyllä
Sarja	Power Q
Fz Helix	0,8
varren malli	reiällä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Upotusjyrsintä
Jyrsintäkäyttö	Parrastus
Lastuamisstrategia	HPC
Työkalun vaihto	PowerCard
Tuotetyyppi	Kopiojyrsin

Tarvikkeet

Kääntöterä-ruuvisarja 10 osaa Tyyppi 8	219799 8
Momenttiruuviväännin, kiinteästi säädetty asetettu vääntömomentti 5,7 Nm	211750 5,7
PrecisionBit Torx Plus® -ruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 Torx Plus® -profiili 20IP	674252 20IP