

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/4**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/4
GTIN	2050002059290
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	35 mm
Jousisokka	320618 P05
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Aluslevy	320610 P05
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	40 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Terän koko	15 mm
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P05
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PDUNL

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kiinnitysvipu	320612 P05
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05