

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/4****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/4
GTIN	2050002058149
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii :**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjäähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 32 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: PDUNR

Sopiva kääntöterä: DN.. 1506..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min} : 40 mm

Keskisiirto L_3 : 22 mm

Tekninen kuvaus

Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Kiinnitysvipu	320612 P05
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P05
Alkureiän vähimmäis-Ø D_{min}	40 mm

Jousisokka	320618 P05
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PDUNR
Terän koko	15 mm
Kokonaispituus L	35 mm
Katkaisu-/erotuskohta	32 mm
Keskisiirto L ₃	22 mm
Aluslevy	320610 P05
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05