

Garant**Vaihdettava leikkauspää GARANT Master Mute, Oikea, Järjestelmän/terän koko: ST/5****Tilaustiedot**

Tilausnumero	264826 ST/5
GTIN	2050002058156
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii :**

Sisäsorvauspitimen varret nro 320102; 320103; 320407 ja 320408.

Sisäjähdytys: kyllä

Katkaisu-/erotuskohta: 40 mm

ISO-Code-vaihtoleikkuupää: PDUNR

Sopiva kääntöterä: DN.. 1506..

Asetuskulma: 93 astetta

Alkureiän vähimmäis- \varnothing D_{min} : 50 mm

Keskisiirto L_3 : 27 mm

Tekninen kuvaus

Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P05
Kääntöteräjärjestys	vasen ja neutraali
Jousisokka	320618 P05
Terän koko	15 mm

Kokonaispituus L	40 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Alkureiän vähimmäis- $\varnothing D_{\min}$	50 mm
Kiinnitysvipu	320612 P05
Keskisiirto L ₃	27 mm
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PDUNR
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Aluslevy	320610 P05
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Oikea
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05