

SWISS TOOLS

Teräpää, Vasen, Järjestelmän/terän koko: ST/5**Tilaustiedot**

Tilausnumero	264827 ST/5
GTIN	2050002059306
Tuoteluokka	29D

Kuvaus**Sopii:**

SisäSORVAUSPITIMEN varret nro 320102, 320104, 320407, 320409 ja 320410.

Tekninen kuvaus

Kokonaispituus L	40 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	50 mm
Kääntöteräjärjestys	oikea ja neutraali
Terän koko	15 mm
Katkaisu-/erotuskohta	40 mm
Jousisokka	320618 P05
Aluslevy	320610 P05
ISO-Code-vaihtoleikkuupää	PDUNL
Kiinnitysvipu	320612 P05
Kiinnitys-vivunruuvi	320611 P05

Keskisiirto L ₃	27 mm
Sopiva kääntöterä	DN.. 1506..
Asetuskulma	93 astetta
Käyttötapa	Vasen
Sisäjähdytys	kyllä
Tuotetyyppi	Teräpää

Tarvikkeet

Kiinnitysruuvi nro 3 Tyyppi P05	320611 P05
Kulmavipu nro 4 Tyyppi P05	320612 P05
Välikappale nro 1 Tyyppi P05	320610 P05
Putkinasta nro 7 Tyyppi P05	320618 P05