

Garant**Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 25 mm, Nelikulma: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290332 14
GTIN	4062406352264
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Varren Ø	25 mm
Keskisiirto L ₃	7 mm
Hyötypituus L ₁	50 mm
Ruuvi	290399 2
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	13 mm
Teränpidin-Ø D ₁	13 mm
soveltuu nelikulmalle	14 - 16 mm
Sisäjäähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	90 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

