

Garant**Profiilituenpidin nelikulmaisille terille Ø DS 32 mm, Nelikulma: 38mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	290334 38
GTIN	4062406352301
Tuoteluokka	29K

Kuvaus**Huomautus:**

- Käytä työstökeskuksissa karan suuntauksen tarkistamiseen apuohjainta nro 290397 ja mittakelloa.
- Sorveissa, joissa ei ole Y-akselia, on käytettävä epäkeskokoalkkia nro 290391 – 290393 Y-koordinaattien tarkkaa asettamista varten.

Tekninen kuvaus

Teränpidin-Ø D ₁	35 mm
Keskisiirto L ₃	20,5 mm
Varren Ø	32 mm
soveltuu nelikulmalle	38 - 50 mm
Alkureiän vähimmäis-Ø D _{min}	38 mm
Hyötypituus L ₁	140 mm
Ruuvi	290399 3
Sisäjähdytys	kyllä
Varren pituus L _s	100 mm
Varsi	Yhdistelmävarsi
Tuotetyyppi	Ura- ja profiilityöstön työkalu

