



Pienoismittakello lukematarckkuus 0,001 mm, Mittausalue: 12,5mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	434036 12,5
GTIN	7640125680904
Tuoteluokka	46A

Kuvaus

Malli:

Erittäin pieni digitaalinen mittakello (rungen Ø 45 mm) patentoidulla, induktiivisella mittausjärjestelmällä. Pariston käyttöaika > 3500 h. Laajat toiminnot: ABS ja suhteellinen tila, PRESET-toiminto. Takaosassa on lisäksi lohenpyrstöuraohjaus.

Toiminto:

ABS ja suhteellinen tila, PRESET. IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 1 pariston nro 081560 koko CR2032.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeli USB:llä ja 9-napaisella Opto RS232:lla, sarjaliitettä sekä yhdistetty ulkoinen virransyöttö nro 498951.

Tekninen kuvaus

Mittausvoima	0,5 – 0,9 N
Kotelon Ø	45 mm
Mittausalue	12,5 mm

Tuotenro, paristot/akut	081560 CR2032
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Kalibrointi	C1
Kiinnitysvarren Ø h6	8 mm
Rungon paksuus	22 mm
IP-suojaluokka	IP 54
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Mittapoikkeama E MPE (mittausalue)	0,005 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitântä	RS232C-liitântä.
Liitântä	USB-liitântä
mittaustekniikka	digitaalinen
Tuotetyyppi	mittakello

Palvelut

DAkS-kalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023010 12,5
KalibrointiMittakello, analoginen 0,01 ja digitaalinen 0,01 / 0,001 Suurin mittaussyvyys 12,5 mm	023000 12,5

Tarvikkeet

Liitântäkaapeli, duplexi Tyyppi R2	498951 R2
------------------------------------	-----------