

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, kello, Mittausalue: 0-10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438555 0-10
GTIN	2050002040878
Tuoteluokka	46Q

**Kuvaus****Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspäät. Liikkuvan mittausvarren liike välittyy mittakelloon. Mittaustulos voidaan lukea suoraan mittakellosta.

**Toiminto:**

IP65: Suojaus kaikista suunnista tulevalta vesisuihkulta ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

**Käyttö:**

Ulkourien, seinämänpaksuuksien, levyjen, putkenseinämien, kalvojen ja vastaavien nopeaan mittaukseen.

**Tekninen kuvaus**

Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	35 mm
IP-suojausluokka	IP 65
Lukema	0,005 mm
Mittausalue	0 - 10 mm
virheraja	0,015 mm
Mittakellon Ø	65 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm

Standardi	Tehdasnormi
mittaustekniikka	analoginen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

## Palvelut

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyypit S	023450 S