

Kroepelin
Längenmesstechnik**Ulkopikamittauslaite, digitaalinen mittauspää kuula, Mittausalue: 0-20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	438573 0-20
GTIN	2050002040908
Tuoteluokka	46Q

Kuvaus**Malli:**

1 kiinteä ja 1 liikkuva mittausvarsi, joissa KM-kuulamittauspää. **Absoluuttisen arvon digitaalinäyttö.**

Syöttämällä **esiasetusarvot** voidaan määrittää poikkeamat mistä tahansa arvosta lähtien.

Toiminto:

IP67: Suojaus tilapäiseltä upottamiselta veteen ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sis. 2 paristoa nro 081561 koko LR3.

Erikoistarvike:

Tiedonsiirtokaapeliadapteri nro 498954 koko A2, tiedonsiirtokaapeli nro 497440 ja langaton adapteri nro 498954 koko A5.

Tekninen kuvaus

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Anturivarren enimmäispituus L (mittaussyvyys)	80 mm
Mittauskontaktin pituus alhaalla Hf	24 mm
Mittauskontaktin pituus ylhäällä Hb	24 mm
virheraja	0,03 mm

Mittausvoima	1,1 - 1,6 N
Mittausalue	0 - 20 mm
KM-kärkikuulan Ø	1,5 mm
Toistotarkkuus	0,01 mm
IP-suojaluokka	IP 67
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Lukema vaihdeltavissa	0,001 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,002 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,005 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,01 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,02 mm
Lukema vaihdeltavissa	0,05 mm
Standardi	Tehdasnormi
Lukema valittavissa	mm/tuumaa
Liitäntä	Digimatic-liitäntä
Liitäntä	USB-rajapinta
Liitäntä	Bluetooth-liitäntä
Mittausarvon varmistus	yksi nollausasetus
mittaustekniikka	digitaalinen
Kalibrointi	C7
Tuotetyyppi	Ulkopikamittauslaite

Palvelut

DAkS-kalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023460 S
KalibrointiUlko-/sisäpikamittauslaitteet Tyyppi S	023450 S

Tarvikkeet

Liitäntäkaapeli Tyyppi D1	497440 D1
Liitäntäkaapeli Tyyppi D2	497440 D2

Vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498965
Multi-vastaanotin-/näppäimistöliitäntä USB Tyyppi	498975
Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
Liitäntäkaapeli Tyyppi USB2	497440 USB2
Liitäntäsovitin Tyyppi A2	498954 A2